



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **TEMPS DE CYCLE MAXIMUM***
6 boîtes/min en mode collaboratif.
10 boîtes/min en mode haute vitesse
- **EMPREINTE AU SOL**
2.5 m x 1.4 m
- **CHARGE MAXIMALE DE LA BOÎTE***
27 kg
- **HAUTEUR MAXIMALE DE LA PALLETTE*** 2.2 m
- **TAILLES DE PALETTES FLEXIBLES**
Oui
- **MODÈLE DE ROBOT** Doosan P3020
- **MONTAGE DU ROBOT** Socle fixe

*Actual performance may differ depending on setup and other environmental factors

SÉCURITÉ

- **CERTIFICATION DE SÉCURITÉ** Oui (CE)
- **CONFIGURATION DE SÉCURITÉ**
Robot fonctionnant en mode cobot (en option, des éléments de sécurité externes peuvent être ajoutés pour augmenter le temps de cycle)

* La performance réelle peut varier en fonction de la configuration et d'autres facteurs environnementaux.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- **DISPOSITION DES PALETTES**
Des deux côtés
- **MATÉRIAU DE BASE**
Mécano-soudée
- **DÉTECTION DES PALETTES**
Capteur photoélectrique
- **INTERFACE OPÉRATEUR INCLUSE**
Oui, une tablette est incluse
- **INDICATEURS LUMINEUX**
Oui (indicateur de l'état de l'application)
- **BOUTONS DE COMMANDE MANUELS**
Oui (bouton de confirmation manuelle de palettisation)
- **CONVOYEUR**
Oui, le convoyeur est inclus
- **CONTENEUR INTER-COUCHE**
Non (disponible en option)